

Art.-Nr.: 10.01.06.00306

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON

La ventosa FSGA VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FGA VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri, opzionale con scanalatura olio
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA VU1, nipplo di connessione SA-NIP / Disco di collegamento SA-SCHE



Dati di costruzione FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	31,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
d2	26,8 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	12,8 mm
Diametro Ds	38,0 mm
Diametro Dmax(S)	42,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00306

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 011
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di strappo	56,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	33,00 N
Peso	16,8 g
Volume	11,300 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00306

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00306**

Typ		codice articolo
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00306**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	FGA 40 VU1-72 N011 ON	10.01.06.00301

