

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

# FSGA 22 NK-45 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00412



FSGA 22 NK-45 M5-AG


## Teknik veriler

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Vantuz malzemesi           | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45,0 Shore A    |
| Boyut                      | 22,00           |
| Körük Sayısı               | 1,5             |
| Bağlantı                   | M5-M            |
| Vakum bağlantısı           | M5-M            |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum       |

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGA 22 NK-45 M5-AG

## Tasarım verileri

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 24,00 mm |
| Nominal çap dn     | 2,50 mm  |
| d2                 | 11,7 mm  |
| Diş G1             | M5-M     |
| Diş uzunluğu LG1   | 5,0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 7,0 mm   |
| Yay stroku Z       | 6,0 mm   |
| Çap Ds             | 21,5 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 25,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00412](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00412)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSGA 22 NK-45 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00412



**Teknik veriler**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Doğal Kauçuk NK       |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 45,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 2,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25,0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 15,20 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 5,70 N                |
| Ağırlık                            | 3,10 g                |
| Cilt                               | 1,400 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 22,00                 |
| Körük Sayısı                       | 1,5                   |
| Ürün ailesi                        | FSGA                  |
| Bağlantı                           | M5-AG                 |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00412**

| Typ                   | Ürün numarası           |
|-----------------------|-------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 M5-AG DN250 |
|                       | 10.01.06.00123          |



**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00412**

| Typ                       | Ürün numarası     |
|---------------------------|-------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FGA 22 NK-45 N016 |
|                           | 10.01.06.00425    |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00412](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00412)