


Ventosa de fuelle (redonda)

## FGA 43 NK-45 N018

Art.-Nr.: 10.01.06.00427



FGA 43 NK-45 N018



Datos de diseño FGA 43 NK-45 N018

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	43,00
Número de pliegues	1,5

### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	27,60 mm
Diámetro exterior D1	45,9 mm
Diámetro de la cabeza Dk	18,0 mm
Diámetro interior d1	14,5 mm
d2	21,9 mm
Diámetro interior d	8,00 mm
Recorrido de resorte Z	10,0 mm
Diámetro Ds	38,0 mm
Altura H3	17,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00427](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00427)

1

Ventosa de fuelle (redonda)

## FGA 43 NK-45 N018



Art.-Nr.: 10.01.06.00427



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Radio de la pieza mín. (convexo)	60,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	22,80 N
Peso	10,00 g
Tamaño	43,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.00427](http://www.schmalz.com/10.01.06.00427)



### Datos de pedido accesorios 10.01.06.00427

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	10.01.06.01065
Boquilla de conexión de ventosa	10.01.06.01066



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00427](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00427)

2