

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 32 NK-45 G1/4-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00444



FSG 32 NK-45 G1/4-IG


### Teknik veriler

| Attribute                  | Value           |
|----------------------------|-----------------|
| Vantuz malzemesi           | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45.0 Shore A    |
| Boyut                      | 32.00           |
| Körük Sayısı               | 2.5             |
| Bağlantı                   | G1/4"-F         |
| Vakum bağlantısı           | G1/4"-F         |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum       |

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 32 NK-45 G1/4-IG

### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 52.50 mm |
| Nominal çap dn     | 4.40 mm  |
| d2                 | 16.0 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-F  |
| Diş uzunluğu LG1   | 12.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 15.0 mm  |
| Çap Ds             | 32.0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 33.5 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00444](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00444)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 32 NK-45 G1/4-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00444



**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Doğal Kauçuk NK        |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 45.0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 35.0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 36.90 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 12.06 N                |
| Ağırlık                            | 18.0 g                 |
| Cilt                               | 10.000 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 32.00                  |
| Körük Sayısı                       | 2.5                    |
| Ürün ailesi                        | FSG                    |
| Bağlantı                           | G1/4-IG                |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00444](http://www.schmalz.com/10.01.06.00444)



**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00444**

| Typ                         | Ürün numarası        |
|-----------------------------|----------------------|
| Sızdırmazlık halkası        | DR 32/19x2 MOS SI-15 |
| Filtre diski                | FD 27 120            |
| Schmalz Ped Ek Parçası PEEK | SPI 32 PEEK          |
| Vantuz kapağı               | SU 30                |



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00444**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00444](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00444)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 32 NK-45 G1/4-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00444



**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00444**

| Typ                       |                  | Ürün numarası  |
|---------------------------|------------------|----------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FG 32 NK-45 N018 | 10.01.06.00457 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00444](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00444)