

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 32 NK-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00445



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	32,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/4"-M
Вакуумное соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	алюминий

FSG 32 NK-45 G1/4-AG

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	41,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	16,0 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	15,0 mm
Диаметр Ds	32,0 mm
Диаметр Dmax(S)	33,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSG 32 NK-45 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00445

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 32 NK-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00445



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	35,0 mm
Сила отрыва	36,90 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	12,06 N
Вес	17,0 g
Объем	10,000 cm ³
размер	32,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	G1/4-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00445



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00445

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо:	DR 32/19x2 MOS SI-15	10.01.06.02615
Диск фильтра	FD 27 120	10.01.06.02571
Вставка присоски Schmalz PEEK	SPI 32 PEEK	10.01.06.03287
Чехол присоски	SU 30	10.01.01.12889



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00445

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00445

Сифонные присоски (круглые)
FSG 32 NK-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00445



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.06.00445**

Тип		Количество предметов
Сифонная присоска (круглая)	FG 32 NK-45 N018	10.01.06.00457



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00445