

Art.-Nr.: 10.01.06.00446



FSG 42 NK-45 G1/4-IG


**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore              |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45,0 Shore A        |
| Misura                          | 42,00               |
| Numero di pieghe                | 2,5                 |
| Connessione                     | G1/4"-IG            |
| Attacco del vuoto               | G1/4"-IG            |
| Materiale del nipplo            | Alluminio           |

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSG 42 NK-45 G1/4-IG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 61,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,40 mm  |
| d2                              | 17,8 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 20,0 mm  |
| Diametro Ds                     | 42,6 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 45,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00446

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù naturale NK    |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 45,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 75,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 44,00 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 14,93 N                |
| Peso                                       | 27,0 g                 |
| Volume                                     | 19,786 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 42,00                  |
| Numero di pieghe                           | 2,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | FSG                    |
| Connessione                                | G1/4-IG                |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00446](http://www.schmalz.com/10.01.06.00446)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00446**

| Typ                   |                      | codice articolo |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Anello di tenuta      | DR 42/20x5 MOS SI-15 | 10.01.06.02616  |
| Disco del filtro      | FD 34 120            | 10.01.06.02572  |
| Copertura per ventosa | SU 40                | 10.01.01.12856  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00446**

| Typ                            |                           | codice articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 | 10.01.06.01066  |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00446**

| Typ                         |                  | codice articolo |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| Ventosa a soffiETTO (tondo) | FG 42 NK-45 N018 | 10.01.06.00458  |

