

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 88 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00450



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Boyut	88.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	G1/4"-F
Vakum bağlantısı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 88 NK-45 G1/4-IG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	101.50 mm
Nominal çap dn	8.20 mm
d2	29.3 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	21.0 mm
Yay stroku Z	34.0 mm
Çap Ds	89.0 mm
Çap Dmax(S)	95.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 88 NK-45 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00450

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 88 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00450



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	100.0 mm
Çekme kuvveti	286.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	40.46 N
Ağırlık	180.0 g
Cilt	143.668 cm ³
Boyut	88.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/4-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00450



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00450

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası	DR 88/64x5 MOS SI-15
Vantuz kapağı	SU 70



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00450

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00450

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 88 NK-45 N019



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00450