



FG 18 NK-45 N016


## Teknik veriler

| Attribute                  | Value           |
|----------------------------|-----------------|
| Vantuz malzemesi           | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45.0 Shore A    |
| Boyut                      | 18.00           |
| Körük Sayısı               | 2.5             |

## Tasarım verileri

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Yükseklik H2 | 3.80 mm  |
| Yükseklik H  | 22.60 mm |
| Dış çap D1   | 17.8 mm  |
| Kafa çapı Dk | 10.0 mm  |
| d2           | 8.0 mm   |
| İç çap d     | 4.50 mm  |
| Yay stroku Z | 9.0 mm   |
| Çap Ds       | 17.2 mm  |
| Yükseklik H3 | 9.00 mm  |
| Çap Dmax(S)  | 19.0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri FG 18 NK-45 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00454

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Meme ucu ailesi                    | N 016                 |
| Vantuz malzemesi                   | Doğal Kauçuk NK       |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 45.0 Shore A          |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20.0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 8.50 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 3.02 N                |
| Ağırlık                            | 1.7 g                 |
| Cilt                               | 1.648 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 18.00                 |
| Körük Sayısı                       | 2.5                   |
| Ürün ailesi                        | FG                    |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00454](http://www.schmalz.com/10.01.06.00454)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00454**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 |
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 |
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 M5-AG DN250   |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00454](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00454)