

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 88 NK-45 N019




Art.-Nr.: 10.01.06.00460



FG 88 NK-45 N019

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	88,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG 88 NK-45 N019

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	19,70 mm
Hauteur H	86,50 mm
Diamètre extérieur D1	88,2 mm
Diamètre de la tête Dk	24,7 mm
Diamètre intérieur d1	25,0 mm
d2	29,3 mm
Diamètre intérieur d	11,70 mm
Allongement du ressort Z	34,0 mm
Diamètre Ds	89,0 mm
Hauteur H3	26,00 mm
Diamètre Dmax(S)	95,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00460

Ventouse à soufflets (ronde)
FG 88 NK-45 N019



Art.-Nr.: 10.01.06.00460



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 019
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	100,0 mm
Force de rupture	286,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	40,46 N
Poids propre	146,50 g
Volume	143,668 cm ³
Taille	88,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00460



Données de commande accessoires 10.01.06.00460

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820	10.01.06.01959
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820	10.01.06.01960



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00460