

Art.-Nr.: 10.01.06.00498

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Dimension (Lxl)	140 x 65
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4"-M
Matière de l'insert	Laiton

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

La ventouse FSGAO (pièce en élastomère + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FGAO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl)
- Plaque support en aluminium

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGAO

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	140,00 mm
Largeur B1	65,00 mm
Hauteur H	38,00 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	16,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	65,00 mm
Ls	140,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00498

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 039
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force de rupture	255,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	225,00 N
Poids propre	175,0 g
Dimension (Lxl)	140 x 65
Volume	113,615 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGAO

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00498

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.00498**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ovale) FGAO 140x65 VU1-72 N039	10.01.06.00468

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.00498**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ovale) FGAO 140x65 VU1-72 N039	10.01.06.00468

