


Art.-Nr.: 10.01.06.00498

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	140 x 65
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4"-MA
Material de la boquilla	Latón

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

La ventosa FSGAO (pieza elastomérica + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo FGAO – pieza elastomérica, disponible en diversas dimensiones (LxAn)
- Placa soporte de aluminio

Repuestos disponibles: ventosa FGAO

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	140,00 mm
Anchura B1	65,00 mm
Altura H	38,00 mm
Diámetro nominal dn	8,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	16,0 mm
Anchura de ventosa Bs	65,00 mm
Ls	140,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00498

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 039
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	255,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	225,00 N
Peso	175,0 g
Dimensión (LxAn)	140 x 65
Volumen	113,615 cm ³
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGAO

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00498

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.00498**

Typ	n
Ventosa de fuelle (ovalada)	FSGAO 140x65 VU1-72 N039
	10.01.06.00468

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.00498**

Typ	n
Ventosa de fuelle (ovalada)	FSGAO 140x65 VU1-72 N039
	10.01.06.00468


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00498