

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 110 NBR-55 N010




Art.-Nr.: 10.01.06.00629



FGA 110 NBR-55 N010

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	110,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction FGA 110 NBR-55 N010

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	55,00 mm
Diamètre extérieur D1	123,0 mm
Diamètre de la tête Dk	86,0 mm
d2	80,0 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Allongement du ressort Z	29,0 mm
Diamètre Ds	111,0 mm
Hauteur H4	8,00 mm
Diamètre Dmax(S)	130,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00629

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 110 NBR-55 N010



Art.-Nr.: 10.01.06.00629



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	110,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00629



Données de commande accessoires 10.01.06.00629

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00629