


Art.-Nr.: 10.01.06.01065



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 018
Matière	Aluminium
Longueur L1	28,80 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Largeur des appartements SW2	5,0 mm
Longueur d'adaptation	4,00 mm



Données de construction SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	28,80 mm
Longueur L2	12,30 mm
Longueur L	4,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,7 mm
Diamètre extérieur D	14,00 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	5,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 018
Poids propre	7,9 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N018 G1/4-AG DN440



Art.-Nr.: 10.01.06.01065



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01065



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01065