



Art.-Nr.: 10.01.06.01066



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 018
Material	Aluminio
Longitud L1	28,80 mm
Diámetro nominal dn	4,40 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Ancho a través de los pisos SW2	5,0 mm
Longitud de montaje	15,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	28,80 mm
Longitud L2	12,30 mm
Longitud L	15,00 mm
Diámetro exterior D2	8,7 mm
Diámetro exterior D	14,00 mm
Diámetro nominal dn	4,40 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,4 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	5,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 018
Peso	7,9 g
Material	Aluminio



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N018 G1/4-IG DN440



Art.-Nr.: 10.01.06.01066



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.01066



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01066