


Art.-Nr.: 10.01.06.01066



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 018
Materiale	Alluminio
Lunghezza L1	28,80 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	5,0 mm
Lunghezza di montaggio	15,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	28,80 mm
Lunghezza L2	12,30 mm
Lunghezza L	15,00 mm
Diametro esterno D2	8,7 mm
Diametro esterno D	14,00 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,4 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	5,0 mm


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 018
Peso	7,9 g
Materiale	Alluminio

Nipplo di collegamento ventosa

## SA-NIP N018 G1/4-IG DN440



Art.-Nr.: 10.01.06.01066



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.01066](http://www.schmalz.com/10.01.06.01066)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01066](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01066)