


Art.-Nr.: 10.01.06.01066



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 018
Matière	Aluminium
Longueur L1	28,80 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Largeur des appartements SW2	5,0 mm
Longueur d'adaptation	15,00 mm



Données de construction SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	28,80 mm
Longueur L2	12,30 mm
Longueur L	15,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,7 mm
Diamètre extérieur D	14,00 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,4 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	5,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 018
Poids propre	7,9 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

## SA-NIP N018 G1/4-IG DN440



Art.-Nr.: 10.01.06.01066



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.01066](http://www.schmalz.com/10.01.06.01066)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01066](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01066)

2