




FG-X 34 SI-30 N046

## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	34,00
Número de pliegues	2,5



Datos de diseño FG-X 34 SI-30 N046

## Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	12,00 mm
Altura H	78,00 mm
Diámetro exterior D1	41,5 mm
Diámetro de la cabeza Dk	16,0 mm
d2	13,5 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Recorrido de resorte Z	42,5 mm
Diámetro Ds	32,0 mm
Diámetro Dmax(S)	45,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.01106

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	34,00
Número de pliegues	2,5

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.01106](http://www.schmalz.com/10.01.06.01106)

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.01106**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N046 G1/8-AG DN250	10.01.06.03608

