




FG-X 34 SI-30 N046

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	34,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG-X 34 SI-30 N046

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	12,00 mm
Hauteur H	78,00 mm
Diamètre extérieur D1	41,5 mm
Diamètre de la tête Dk	16,0 mm
d2	13,5 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Allongement du ressort Z	42,5 mm
Diamètre Ds	32,0 mm
Diamètre Dmax(S)	45,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.01106

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	34,00
Nombre de soufflets	2,5

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01106

