

Ventosa a uovo

FG-X 34 SI-30 N046




Art.-Nr.: 10.01.06.01106



FG-X 34 SI-30 N046

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Misura	34,00
Numero di pieghe	2,5



Dati di costruzione FG-X 34 SI-30 N046

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	12,00 mm
Altezza H	78,00 mm
Diametro esterno D1	41,5 mm
Diametro della testa Dk	16,0 mm
d2	13,5 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Freccia elastica Z	42,5 mm
Diametro Ds	32,0 mm
Diametro Dmax(S)	45,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01106

Ventosa a uovo

FG-X 34 SI-30 N046



Art.-Nr.: 10.01.06.01106



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Misura	34,00
Numero di pieghe	2,5

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.01106



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01106