


Art.-Nr.: 10.01.06.01106



FG-X 34 SI-30 N046

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Boyut	34.00
Körük Sayısı	2.5



Tasarım verileri FG-X 34 SI-30 N046

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	12.00 mm
Yükseklik H	78.00 mm
Dış çap D1	41.5 mm
Kafa çapı Dk	16.0 mm
d2	13.5 mm
İç çap d	6.00 mm
Yay stroku Z	42.5 mm
Çap Ds	32.0 mm
Çap Dmax(S)	45.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.01106

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliđi [Shore A]	30.0 Shore A
Boyut	34.00
Körük Sayısı	2.5

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01106

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01106