

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

# FSG 32 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.01241



FSG 32 HT1-60 G1/4-AG


## Teknik veriler

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Boyut                      | 32,00                         |
| Körük Sayısı               | 2,5                           |
| Bağlantı                   | G1/4"-M                       |
| Vakum bağlantısı           | G1/4"-M                       |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum                     |

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 32 HT1-60 G1/4-AG

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 41,50 mm |
| Nominal çap dn     | 4,40 mm  |
| d2                 | 16,0 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 11,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 15,0 mm  |
| Çap Ds             | 32,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 33,5 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01241](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01241)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 32 HT1-60 G1/4-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.01241



**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                         |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60,0 Shore A                  |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6,0 mm                        |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 35,0 mm                       |
| Çekme kuvveti                      | 36,90 N                       |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 12,06 N                       |
| Ağırlık                            | 17,00 g                       |
| Cilt                               | 9,768 cm <sup>3</sup>         |
| Boyut                              | 32,00                         |
| Körük Sayısı                       | 2,5                           |
| Ürün ailesi                        | FSG                           |
| Bağlantı                           | G1/4-AG                       |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.01241](http://www.schmalz.com/10.01.06.01241)



**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.01241**

| Typ                         | Ürün numarası        |
|-----------------------------|----------------------|
| Sızdırmazlık halkası        | DR 32/19x2 MOS SI-15 |
| Filtre diski                | FD 27 120            |
| Schmalz Ped Ek Parçası PEEK | SPI 32 PEEK          |
| Vantuz kapağı               | SU 30                |



**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.01241**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01241](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01241)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 32 HT1-60 G1/4-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.01241



**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.01241**

| Typ                       | Ürün numarası     |
|---------------------------|-------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FG 32 HT1-60 N018 |
|                           | 10.01.06.01254    |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01241](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01241)