

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR



Art.-Nr.: 10.01.06.01666




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	33,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Ventose a soffietto con anello di tenuta, disponibili in vari diametri, fornite con anello di tenuta incollato.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	31,00 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
d2	16,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	16,0 mm
Diametro Dmax(S)	38,0 mm

Dati di costruzione FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01666

Ventosa a soffiETTO (tonda)

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR



Art.-Nr.: 10.01.06.01666



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Peso	15,6 g
Misura	33,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.01666



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01666