

Art.-Nr.: 10.01.06.01668




FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Ventouse à soufflets avec bague d'étanchéité, disponible en différents diamètres, livrée avec une bague d'étanchéité collée.

## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	33,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4"-F
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	46,60 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
d2	16,0 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	16,0 mm
Diamètre Dmax(S)	38,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.01668



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Poids propre	15,7 g
Taille	33,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.01668](http://www.schmalz.com/10.01.06.01668)

