

Art.-Nr.: 10.01.06.01678



DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|--|--------------------------|
| Dureté de la matière [Shore A] | 15,0 Shore A |
| Matière d'étanchéité | EPDM |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Bande adhésive d'un côté |
| Hauteur H | 5,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 46,00 mm |
| Diamètre intérieur d | 36,00 mm |

Données de construction

| Attribut | Valeur |
|----------------------|----------|
| Longueur L | 5,00 mm |
| Hauteur H | 5,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 46,00 mm |
| Diamètre intérieur d | 36,00 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|--------------|--------|
| Poids propre | 0,5 g |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01678



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01678