


Art.-Nr.: 10.01.06.01679

**Dati tecnici**

| Attributo                                   | Valore                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Durezza del materiale [Shore A]             | 15,0 Shore A              |
| Materiale della guarnizione                 | EPDM                      |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Nastro adesivo su un lato |
| Altezza H                                   | 3,00 mm                   |
| Diametro esterno D                          | 28,00 mm                  |
| Diametro interno d                          | 21,00 mm                  |

DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE

**Dati di costruzione**

| Attributo          | Valore   |
|--------------------|----------|
| Lunghezza L        | 3,00 mm  |
| Altezza H          | 3,00 mm  |
| Diametro esterno D | 28,00 mm |
| Diametro interno d | 21,00 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|-----------|--------|
| Peso      | 0,13 g |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Anello di tenuta

## DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE



Art.-Nr.: 10.01.06.01679



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.01679](http://www.schmalz.com/10.01.06.01679)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01679](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01679)