


Art.-Nr.: 10.01.06.01679

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	15,0 Shore A
Matière d'étanchéité	EPDM
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	Bande adhésive d'un côté
Hauteur H	3,00 mm
Diamètre extérieur D	28,00 mm
Diamètre intérieur d	21,00 mm

DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	3,00 mm
Hauteur H	3,00 mm
Diamètre extérieur D	28,00 mm
Diamètre intérieur d	21,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	0,13 g

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Bague d'étanchéité

DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE



Art.-Nr.: 10.01.06.01679



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01679



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01679