

Art.-Nr.: 10.01.06.01720



DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Dati tecnici

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	15,0 Shore A
Materiale della guarnizione	EPDM
Funzione supplementare di una presa ad area	Nastro adesivo su un lato
Altezza H	5,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Diametro interno d	50,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	5,00 mm
Altezza H	5,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Diametro interno d	50,00 mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3	

Dati di costruzione DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	0,60 g

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.01720

