

Art.-Nr.: 10.01.06.01720



DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	15,0 Shore A
Material de junta	EPDM
Función adicional plano aspirante	Cinta adhesiva por una cara
Altura H	5,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Diámetro interior d	50,00 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	5,00 mm
Altura H	5,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Diámetro interior d	50,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,60 g

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.01720



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01720