




SABT 60 NBR-60

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	60,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	39,00 mm
Diamètre extérieur D1	66,0 mm
Diamètre de la tête Dk	40,0 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Allongement du ressort Z	14,3 mm
Diamètre Ds	63,0 mm
Diamètre Dmax(S)	66,0 mm

Données de construction SABT 60 NBR-60



Ventouse à soufflets (ronde)

SABT 60 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.06.01877



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Poids propre	31,5 g
Taille	60,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SABT

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.01877



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01877