

Ventosa a soffiutto (tondo)

SABT 60 NBR-60


Art.-Nr.: 10.01.06.01877



SABT 60 NBR-60

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	39,00 mm
Diametro esterno D1	66,0 mm
Diametro della testa Dk	40,0 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Freccia elastica Z	14,3 mm
Diametro Ds	63,0 mm
Diametro Dmax(S)	66,0 mm

Dati di costruzione SABT 60 NBR-60



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01877

Ventosa a soffietto (tondo)

SABT 60 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.06.01877



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Peso	31,5 g
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SABT

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.01877



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01877