

Ventosa de fuelle (redonda)

SABT 80 NBR-60


Art.-Nr.: 10.01.06.01879



SABT 80 NBR-60

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño SABT 80 NBR-60

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	39,00 mm
Diámetro exterior D1	86,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	40,0 mm
Diámetro interior d	19,00 mm
Recorrido de resorte Z	14,3 mm
Diámetro Ds	83,0 mm
Diámetro Dmax(S)	86,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01879

Art.-Nr.: 10.01.06.01879



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Peso	47,5 g
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SABT

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.01879



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01879