Ventosa a soffietto (tondo)

FG 18 PVC-50 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.01941



FG 18 PVC-50 N016

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Cloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Misura	18,00
Numero di pieghe	2,5

La ventosa FG PVC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FG PVC – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP– disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione FG 18 PVC-50 N016

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	9,20 mm
Altezza H	23,50 mm
Diametro esterno D1	18,6 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	8,9 mm
Diametro interno d	5,00 mm
Freccia elastica Z	8,5 mm
Diametro Ds	16,0 mm
Diametro Dmax(S)	20,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 18 PVC-50 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.01941

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 016
Materiale della ventosa	Cloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	15,0 mm
Forza di strappo	8,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	3,20 N
Peso	1,8 g
Volume	1,960 cm^3
Misura	18,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.01941**

Ordinare gli accessori dati 10.01.06.01941

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN250	10.01.06.03384
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it