

# Ventouse à soufflets (ronde)

## FG 23 PVC-50 N057



Art.-Nr.: 10.01.06.01942




### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Taille	23,00
Nombre de soufflets	2,5

FG 23 PVC-50 N057

La ventouse FG PVC (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FG PVC – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	11,30 mm
Hauteur H	25,50 mm
Diamètre extérieur D1	22,3 mm
Diamètre de la tête Dk	17,0 mm
d2	12,9 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Allongement du ressort Z	9,5 mm
Diamètre Ds	22,3 mm
Diamètre Dmax(S)	25,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FG 23 PVC-50 N057



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01942](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01942)

1

# Ventouse à soufflets (ronde)

## FG 23 PVC-50 N057



Art.-Nr.: 10.01.06.01942



### Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 057
Matière de la ventouse	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	15,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	6,60 N
Poids propre	3,5 g
Volume	3,864 cm <sup>3</sup>
Taille	23,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.01942](http://www.schmalz.com/10.01.06.01942)



### Données de commande des accessoires 10.01.06.01942

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N057 G1/8-AG DN510	10.01.06.03573
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N057 G1/8-IG DN510	10.01.06.03574



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01942](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01942)