


FG 32 PVC-50 N058

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50.0 Shore A
Boyut	32.00
Körük Sayısı	2.5

Vantuz FG PVC (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FG PVC tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri FG 32 PVC-50 N058

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.80 mm
Yükseklik H	24.00 mm
Dış çap D1	32.2 mm
Kafa çapı Dk	17.0 mm
d2	18.6 mm
İç çap d	10.70 mm
Yay stroku Z	15.0 mm
Çap Ds	32.2 mm
Çap Dmax(S)	33.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.01943

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 058
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Çekme kuvveti	24.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	13.90 N
Ağırlık	5.0 g
Cilt	9.000 cm ³
Boyut	32.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.01943

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.01943**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
	10.01.06.02249

