



Art.-Nr.: 10.01.06.01960



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 019
Material	Aluminio
Longitud L1	38,00 mm
Diámetro nominal dn	8,20 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Ancho a través de los pisos SW2	8,0 mm
Longitud de montaje	15,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	38,00 mm
Longitud L2	19,00 mm
Longitud L	15,00 mm
Diámetro exterior D2	13,5 mm
Diámetro exterior D	20,00 mm
Diámetro nominal dn	8,20 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	21,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	8,0 mm
Longitud L3	4,00 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 019
Peso	17,80 g
Material	Aluminio



Boquillas de conexión de ventosa

SA-NIP N019 G1/4-IG DN820



Art.-Nr.: 10.01.06.01960



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.01960



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.01960