




FGA 19 PVC-50 N056

La ventosa FGA PVC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FGA PVC – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione FGA 19 PVC-50 N056

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Cloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Misura	19,00
Numero di pieghe	1,5

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	8,20 mm
Altezza H	18,70 mm
Diametro esterno D1	19,0 mm
Diametro della testa Dk	13,0 mm
d2	12,2 mm
Diametro interno d	6,60 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	19,0 mm
Diametro Dmax(S)	21,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.01975

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 056
Materiale della ventosa	Cloruro di polivinile PVC
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	10,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	5,90 N
Peso	1,5 g
Volume	2,024 cm <sup>3</sup>
Misura	19,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.01975](http://www.schmalz.com/10.01.06.01975)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.01975**

Typ		codice articolo
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N056 M5-AG DN200	10.01.06.03080
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N056 G1/8-AG DN400	10.01.06.03571
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N056 G1/8-IG DN400	10.01.06.03572

