


Art.-Nr.: 10.01.06.02283



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60 x 29
Количество складок	2,5
Соединение	G1/4-AG
Материал ниппеля	алюминий


FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

Присоска FSGB-R (эластомерная часть + соединительная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FGB-R – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW), и материалы
- Алюминиевая опорная пластина – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGB-R

Доступные аксессуары: поддерживающие рамки



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	60,00 mm
Ширина B1	29,00 mm
Высота H	50,00 mm
Номинальный диаметр dn	5,00 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	14,0 mm
Ширина присоски Bs	29,00 mm
Ls	60,00 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3. Указанный ход относится к использованию с поддерживающей рамкой в каждой гофре

Конструктивные данные FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02283



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	50,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	36,00 N
Вес	57,0 g
Размеры (ДхШ)	60 x 29
Объем	22,000 cm ³
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSGB-R

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02283



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02283

Тип	Количество предметов
Поддерживающая рамка	ST-RAHM 56x25 1
	10.01.06.02277



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.02283

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (прямо.)	FGB-R 60x29 NBR-50
	10.01.06.01117

