


Art.-Nr.: 10.01.06.02287



FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Dimension (Lxl)	52 x 25
Nombre de soufflets	2,5
Connexion	G1/8-IG
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse FSGB-R (pièce en élastomère + plaque quadrillée de distribution du vide) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FGB-R – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGB-R

Accessoires disponibles : cadre de soutien



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	52,00 mm
Largeur B1	25,00 mm
Hauteur H	32,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	6,0 mm
Allongement du ressort Z	15,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	25,00 mm
Ls	52,00 mm
Lmax.(S)	54,50 mm
Bmax(S)	27,50 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3 The specified stroke is for use with a supporting frame in each fold

Données de construction FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02287

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	10,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	20,00 N
Poids propre	34,0 g
Dimension (Lxl)	52 x 25
Volume	16,000 cm ³
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FSGB-R

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02287

**Données de commande des accessoires 10.01.06.02287**

Typ	num
Cadre de soutien	ST-RAHM 50x23 1 10.01.06.02276

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.02287**

Typ	num
Ventouse à soufflets (rectangulaire)	FGB-R 52x25 NBR-50 10.01.06.01115

