


SPB1 25 ED-65 SC040

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB1 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 25 ED-65 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	25.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.60 mm
Yükseklik H	21.00 mm
Dış çap D1	29.0 mm
Kafa çapı Dk	15.1 mm
İç çap d1	10.5 mm
d2	16.9 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	11.0 mm
Çap Ds	26.4 mm
Çap Dmax(S)	31.3 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.02453

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	23.40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	14.90 N
Ağırlık	2.9 g
Yanal kuvvet	13.0 N
Cilt	5.254 cm ³
Boyut	25.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02453

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.02453**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG
Elek, yuvarlak	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 22 PA SPB1-25
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-IG

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02453