




SPB1 40 ED-65 SC050

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB1 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 40 ED-65 SC050

**Teknik veriler**

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65.0 Shore A |
| Boyut                      | 40.00        |
| Körük Sayısı               | 1.5          |

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Yükseklik H2 | 7.00 mm  |
| Yükseklik H  | 30.00 mm |
| Dış çap D1   | 44.6 mm  |
| Kafa çapı Dk | 21.6 mm  |
| İç çap d1    | 17.5 mm  |
| d2           | 26.1 mm  |
| İç çap d     | 11.00 mm |
| Yay stroku Z | 16.0 mm  |
| Çap Ds       | 41.4 mm  |
| Çap Dmax(S)  | 48.0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.02455

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Meme ucu ailesi                    | SC 050                 |
| Vantuz malzemesi                   | Elastodur ED           |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 65.0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6.0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40.0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 46.80 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 35.90 N                |
| Ağırlık                            | 8.2 g                  |
| Yanal kuvvet                       | 24.8 N                 |
| Cilt                               | 18.330 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 40.00                  |
| Körük Sayısı                       | 1.5                    |
| Ürün ailesi                        | SPB1                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.02455](http://www.schmalz.com/10.01.06.02455)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.02455**

| Typ                   |                                   | Ürün numarası  |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Schmalz-Konnektör     | SC 050 G1/4-AG MOD                | 10.01.06.02487 |
| Schmalz-Konnektör     | SC 050 G1/4-IG MOD                | 10.01.06.02488 |
| Elek, yuvarlak        | SIEB 17.5x0.8 M5-A2 280 0.28/0.16 | 10.07.01.00308 |
| Schmalz Ped Ekleme PA | SPI 33 PA SPB1-40                 | 10.01.06.03387 |
| Schmalz-Konnektör     | SC 050-AR NPT1/4-AG MOD           | 10.01.06.02543 |
| Schmalz-Konnektör     | SC 050-AR NPT1/4-IG MOD           | 10.01.06.02546 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02455](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02455)