




SPB1 50 ED-65 SC050

La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa del tipo SPB1 (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

Accessorio: filtro, rondella



Dati di costruzione SPB1 50 ED-65 SC050

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	1,5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	7,00 mm
Altezza H	32,00 mm
Diametro esterno D1	55,2 mm
Diametro della testa Dk	21,6 mm
Diametro interno d1	17,5 mm
d2	32,3 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Freccia elastica Z	18,0 mm
Diametro Ds	51,4 mm
Diametro Dmax(S)	58,4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.02456

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 050
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di strappo	72,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	54,70 N
Peso	13,1 g
Forza laterale	31,2 N
Volume	30,181 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SPB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02456

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.02456**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Filtro tondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Schmalz Pad Insert PA	SPI 40 PA SPB1-50	10.01.06.03388
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

