Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 60 ED-65 SC050

Art.-Nr.: 10.01.06.02457



SPB1 60 ED-65 SC050

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	60,00
Número de pliegues	1,5

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SPB1 (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

Accesorios disponibles: tamiz, rondella



Datos de diseño SPB1 60 ED-65 SC050

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,00 mm
Altura H	36,00 mm
Diámetro exterior D1	65,7 mm
Diámetro de la cabeza Dk	21,6 mm
Diámetro interior d1	17,5 mm
d2	38,6 mm
Diámetro interior d	11,00 mm
Recorrido de resorte Z	22,0 mm
Diámetro Ds	61,4 mm
Diámetro Dmax(S)	69,6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 60 ED-65 SC050

Art.-Nr.: 10.01.06.02457

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 050
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	70,0 mm
Fuerza de arranque	100,90 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	78,00 N
Peso	19,6 g
Fuerza lateral	49,4 N
Volumen	49,240 cm^3
Tamaño	60,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.01.06.02457**

Pedir accesorios de datos 10.01.06.02457

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Tamiz redondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es