

Art.-Nr.: 10.01.06.02461



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Dimension (Lxl)	100 x 40
Nombre de soufflets	1,5

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

La ventouse SPOB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPOB1 (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages, insert de ventouse inclus pour la taille 100 x 40 mm

Accessoires disponibles : tamis



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	107,60 mm
Largeur B1	44,60 mm
Hauteur H2	7,00 mm
Hauteur H	30,00 mm
Longueur de la tête Lk	84,60 mm
Diamètre intérieur d1	17,5 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Allongement du ressort Z	16,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	41,40 mm
Ls	104,40 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR



Art.-Nr.: 10.01.06.02461

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 050-AR
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force de rupture	131,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	111,20 N
Poids propre	23,5 g
Dimension (Lxl)	100 x 40
Force latérale	76,9 N
Volume	60,100 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPOB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02461

**Données de commande des accessoires 10.01.06.02461**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Tamis (rond)	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308

