

Art.-Nr.: 10.01.06.02461

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensione (lxl)	100 x 40
Numero di pieghe	1,5

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

La ventosa SPOB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa del tipo SPOB1 (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature, 100 x 40 mm con ulteriore inserto

Accessorio disponibili: filtro

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	107,60 mm
Larghezza B1	44,60 mm
Altezza H2	7,00 mm
Altezza H	30,00 mm
Lunghezza della testa Lk	84,60 mm
Diametro interno d1	17,5 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Freccia elastica Z	16,0 mm
Larghezza ventosa Bs	41,40 mm
Ls	104,40 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR



Art.-Nr.: 10.01.06.02461

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 050-AR
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di strappo	131,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	111,20 N
Peso	23,5 g
Dimensione (lxl)	100 x 40
Forza laterale	76,9 N
Volume	60,100 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SPOB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02461

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.02461**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Filtro tondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308

