

Art.-Nr.: 10.01.06.02461

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	100 x 40
Количество складок	1,5

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Присоска SPOB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPOB1 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой, включает стабилизационную пластину для моделей размером 100 x 400 мм

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L1	107,60 mm
Ширина B1	44,60 mm
Высота H2	7,00 mm
Высота H	30,00 mm
Длина головы Lk	84,60 mm
Внутренний диаметр d1	17,5 mm
Внутренний диаметр d	11,00 mm
Ход пружины Z	16,0 mm
Ширина присоски Bs	41,40 mm
Ls	104,40 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR



Art.-Nr.: 10.01.06.02461



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 050-AR
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Сила отрыва	131,40 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	111,20 N
Вес	23,5 g
Размеры (ДхШ)	100 x 40
Поперечная сила	76,9 N
Объем	60,100 cm ³
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPOB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02461



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02461

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308

