

Art.-Nr.: 10.01.06.02462

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60 x 20
Количество складок	1,5

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Присоска SPOB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPOB1 (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой, включает стабилизационную пластину для моделей размером 100 x 400 мм

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L1	64,60 mm
Ширина B1	24,60 mm
Высота H2	4,80 mm
Высота H	18,00 mm
Длина головы Lk	55,10 mm
Внутренний диаметр d1	10,5 mm
Внутренний диаметр d	7,30 mm
Ход пружины Z	8,0 mm
Ширина присоски Bs	21,40 mm
Ls	61,40 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR



Art.-Nr.: 10.01.06.02462



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040-AR
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25,0 mm
Сила отрыва	39,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	32,50 N
Вес	7,4 g
Размеры (ДхШ)	60 x 20
Поперечная сила	32,2 N
Объем	11,000 cm ³
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPOB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02462



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02462

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040-AR NPT1/8-AG MOD	10.01.06.02581
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309

