

**Teknik veriler**


| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65.0 Shore A |
| Boyutlar (LxW)             | 60 x 20      |
| Körük Sayısı               | 1.5          |

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Vantuz SPOB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPOB1 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur, 100 x 400 mm model boyutu için stabilizasyon plakası içerir

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci

**Tasarım verileri**

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Uzunluk L1          | 64.60 mm |
| Genişlik B1         | 24.60 mm |
| Yükseklik H2        | 4.80 mm  |
| Yükseklik H         | 18.00 mm |
| Kafa uzunluğu Lk    | 55.10 mm |
| İç çap d1           | 10.5 mm  |
| İç çap d            | 7.30 mm  |
| Yay stroku Z        | 8.0 mm   |
| Vantuz genişliği Bs | 21.40 mm |
| Ls                  | 61.40 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Art.-Nr.: 10.01.06.02462

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Meme ucu ailesi                    | SC 040-AR              |
| Vantuz malzemesi                   | Elastodur ED           |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 65.0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6.0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25.0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 39.80 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 32.50 N                |
| Ağırlık                            | 7.4 g                  |
| Boyutlar (LxW)                     | 60 x 20                |
| Yanal kuvvet                       | 32.2 N                 |
| Cilt                               | 11.000 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                       | 1.5                    |
| Ürün ailesi                        | SPOB1                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.02462](http://www.schmalz.com/10.01.06.02462)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.02462**

| Typ               | Ürün numarası                                |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Schmalz-Konnektör | SC 040-AR NPT1/8-AG MOD 10.01.06.02581       |
| Elek, yuvarlak    | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 10.07.01.00309 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02462](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02462)