Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Art.-Nr.: 10.01.06.02462

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Dimension (Lxl)	60 x 20
Nombre de soufflets	1,5

La ventouse SPOB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPOB1 (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Elément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages, insert de ventouse inclus pour la taille 100 x 40 mm

Accessoires disponibles : tamis



Données de construction SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	64,60 mm
Largeur B1	24,60 mm
Hauteur H2	4,80 mm
Hauteur H	18,00 mm
Longueur de la tête Lk	55,10 mm
Diamètre intérieur d1	10,5 mm
Diamètre intérieur d	7,30 mm
Allongement du ressort Z	8,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	21,40 mm
Ls	61,40 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Art.-Nr.: 10.01.06.02462

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040-AR
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	25,0 mm
Force de rupture	39,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	32,50 N
Poids propre	7,4 g
Dimension (Lxl)	60 x 20
Force latérale	32,2 N
Volume	11,000 cm^3
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPOB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.02462**

Données de commande des accessoires 10.01.06.02462

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040-AR NPT1/8-AG MOD	10.01.06.02581
Tamis (rond)	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr