




FG 50 PVC-50 N033

Vantuz FG PVC (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FG PVC tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri FG 50 PVC-50 N033

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50.0 Shore A
Boyut	50.00
Körük Sayısı	2.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	20.70 mm
Yükseklik H	47.20 mm
Dış çap D1	50.5 mm
Kafa çapı Dk	18.7 mm
d2	30.4 mm
İç çap d	10.80 mm
Yay stroku Z	15.2 mm
Çap Ds	50.0 mm
Çap Dmax(S)	54.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.02469

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 033
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Çekme kuvveti	68.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	36.60 N
Ağırlık	22.1 g
Cilt	28.400 cm ³
Boyut	50.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02469

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.02469**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02469