

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 50 PVC-50 N033



Art.-Nr.: 10.01.06.02469




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	2,5

FG 50 PVC-50 N033

La ventouse FG PVC (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FG PVC – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages



Données de construction FG 50 PVC-50 N033

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	20,70 mm
Hauteur H	47,20 mm
Diamètre extérieur D1	50,5 mm
Diamètre de la tête Dk	18,7 mm
d2	30,4 mm
Diamètre intérieur d	10,80 mm
Allongement du ressort Z	15,2 mm
Diamètre Ds	50,0 mm
Diamètre Dmax(S)	54,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02469

1

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 50 PVC-50 N033



Art.-Nr.: 10.01.06.02469



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 033
Matière de la ventouse	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	68,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	36,60 N
Poids propre	22,1 g
Volume	28,400 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02469



Données de commande des accessoires 10.01.06.02469

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02469